

bimos

**Scaun rotativ de birou, Supertec, cu glisor și inel pentru picior, înalt, Tip: BLACK****Date comandă**

Numărul de comandă	965282 BLACK
GTIN	4016849943954
Clasa articolului	96B

**Descriere****Execuție:**

Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, prezintă o mare rezistență, este rezistent la tăiere, ușor de curățat și antiderapant. Datorită microblindajului, reunește avantajele materialului textil și ale spumei integrale.

Scaun rotativ Work-Tec Ergo pentru lucru: spătar cu design ergonomic și cu capitonaj orizontal, cu mânere glisante practice în portocaliu.

Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutateii.

Reglarea greutateii de la 45 la 120 kg.

**Descriere tehnică**

Serie	Work-Tec Ergo
Adâncimea scaunului	470 mm
Înălțimea spătarului	580 mm
Execuție	taburet înalt

Interval de reglare pe adâncime pentru scaun	60 mm
Lățimea scaunului	460 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade	6 grad
Interval de reglare pe înălțime pentru spătar	60 mm
Capacitate portantă scaun	120 kg
Interval de reglare pe înălțime	590 - 860 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou