

metabo**Mașină de șlefuit cu benzi înguste electronică, Tip: BFE9-20****Date comandă**

Numărul de comandă	077720 BFE9-20
GTIN	4007430298829
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Mașină de șlefuit cu benzi înguste puternică și compactă pentru șlefuire, satinare și debavurare în locuri greu accesibile.

- **Vario-Constamatic (VC) este un sistem electronic cu undă completă și roțiță de reglare: pentru lucrul cu turații specifice materialului care rămân aproape constante sub sarcină.**
- **Accesoriu de șlefuire care poate fi pivotat la 270° fără unelte pentru reglarea în orice poziție de lucru.**
- **Rolă de antrenare profilată: reduce alunecarea benzii de șlefuire.**
- **Schimbarea benzii de șlefuire fără unelte și ghidajul reglabil al benzii.**
- **Pornire electronică lentă.**
- **Motor Metabo Marathon cu protecție patentată împotriva prafului pentru o durată lungă de viață.**
- **Perii colectoare de cărbune pentru a proteja motorul.**

Livrare:

Mâner suplimentar, cutie de susținere din tablă de oțel, braț pentru bandă de șlefuit (6, 13, 19 mm), 10 benzi de șlefuit (6×457 mm; P60), 10 benzi de șlefuit (6×457 mm; P120), 10 benzi de șlefuit (19×457 mm; P60), 10 benzi de șlefuit (19×457 mm; P120), 4 benzi din material neșesut.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	BFE 9-20
Lungimea cablului	4 m
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea

Lungimea benzii	457 mm
Greutate	1,8 kg
Ambalaj	Casetă din tablă de oțel
Putere absorbită	950 W
Viteză maximă a benzii	9 - 20 m/s
Lățimea benzii	6 - 19 mm