

**melabo****Polizor dublu de banc, 230 V, Tip: DS200P****Date comandă**

Numărul de comandă	077530 DS200P
GTIN	4061792226029
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.

- **Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.**
- **Mașină puternică pentru lucrări solicitante de ascuțire, polizare și debavurare.**
- **Potrivit pentru utilizarea perii rotunde din sârmă de oțel pentru îndepărtarea ruginii.**
- **Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.**
- **Reazem mare pentru scule, rabatabil, cu canelură practică în V pentru ascuțirea acelor de sudură.**
- **Motor de inducție cu zgomot redus, vibrații scăzute, fără întreținere.**
- **Funcționare silențioasă maximă și durată lungă de viață a discurilor datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.**
- **Siguranță maximă la locul de muncă datorită geamului de protecție la scânteii foarte mare și stabil.**

**Livrare:**

Include discuri de șlefuire din corindon normal 36 P și 60 N, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.

**Notă:**

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 și Cod 568733.

## Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Denumirea producătorului	DS 200 Plus
Turație maximă	2980 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	600 W
Ø găurii discului de șlefuit H	32 mm
Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Ø discului de rectificat D	200 mm
Greutate	17,5 kg
Lungimea cablului	1,8 m
Putere nominală	230 V