

**melabo****Ferăstrău vertical pendular fără fir, fără acumulator, Tip: 18LTX100****Date comandă**

Numărul de comandă	078185 18LTX100
GTIN	4007430324603
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Ferăstrău vertical pendular fără fir robust și extrem de util pentru **tăieri precise**.

- **Număr variabil de curse, cursă pendulară și ghidaj pentru pânda de ferăstrău cu arc, cu poziție joasă.**
- **Funcția comutabilă de suflare a așchiilor asigură o vizualizare clară a interfeței.**
- **Circumferință de prindere mică și suprafață de prindere moale.**

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

**Livrare:**

Fără acumulator și încărcător, inclusiv set de extracție, sticlă de protecție și chei hexagonale. Inclusiv protecție împotriva așchiilor.

**Notă:**

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

**Descriere tehnică**

Denumirea producătorului	STA 18 LTX 100
--------------------------	----------------

Înlocuire a sculelor fără a fi necesare alte scule	da, Metabo Quick
Forma	Formă de tijă
Particularitate	circumferință de prindere mică
Cursă pendulară	4x
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Grosime max. a materialului oțel	10 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Greutate	1,9 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Reglaj tăiere oblică	da
Grosime max. a materialului lemn	100 mm
Vibrație maximă conform EN	11,8 m/s <sup>2</sup>
Număr de acumulatoare incluse	0
Număr de curse	550 - 2800 min <sup>-1</sup>
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Ferăstrău