

**metabo****Fierăstrău cu acumulator fără acumulator, Tip: SSE18LTXBL****Date comandă**

Numărul de comandă	078223 SSE18LTXBL
GTIN	4061792172524
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Ferăstrău tip sabie cu acumulator performant, cu greutate redusă și mâner softgrip înclinat, pentru un confort sporit de lucru.

- **Motor fără perii pentru progres rapid al lucrului și eficiență maximă.**
- **Opritor de adâncime reglabil fără unelte.**
- **Vario (V) este un sistem electronic pentru lucrul cu un număr de curse adaptat la material.**
- **Pânza de ferăstrău poate fi rotită la 180° pentru o muncă confortabilă deasupra capului.**
- **Metabo Quick pentru schimbarea lamei de ferăstrău fără unelte.**

**Avantaj:**

**Compatibilitate 100 % a bateriilor – acum și independent de producător.**

Toate dispozitivele de 18 V și seturile de acumuloare de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la "Cordless Alliance System".

**Livrare:**

Fără acumulator și fără încărcător, în cutie.

**Notă:**

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

Găsiți acumuloare și încărcătoare adecvate la cod 073870 – cod 073890.

**Descriere tehnică**

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Vibrație maximă conform EN	27,5 m/s <sup>2</sup>

Număr de curse	0 - 2700 min <sup>-1</sup>
Greutate	3,1 kg
Capacitate acumulator	5,2 Ah
Număr de acumuloare incluse	2
Denumirea producătorului	SSE 18 LTX BL
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lungimea cursei	32 mm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	18 V
Ambalaj	Metabox
Tip produs	Ferăstrău

## Accesorii

AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 2 Ah	073870 2
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 5,2 Ah	073870 5,2
Încărcător cu acumulator Tip ASC55	073890 ASC55
AcumulatorLi-Power Capacitate acumulator 4 Ah	073870 4