

**metabo****Ferăstrău tip sabie, Tip: SSEP1400****Date comandă**

Numărul de comandă	078222 SSEP1400
GTIN	4007430292995
Clasa articolului	03D

**Descriere****Execuție:**

Ferăstrău puternic cu piston de 1400 W, cu menținere constantă a ratei cursei pentru cele mai dificile aplicații.

- **Elevator pendular cu 3 trepte, comutabil, pentru performanțe optime de tăiere în orice material.**
- **Pânza de ferăstrău poate fi rotită la 180° pentru o muncă confortabilă deasupra capului.**
- **Metabo VibraTech (MVT): Compensare integrată a masei pentru a reduce vibrațiile.**

**Livrare:**

Inclusiv trusă de transport, pânză de ferăstrău.

**Notă:**

Pânze de ferăstrău tip sabie găsiți începând de la Cod 588600.

**Descriere tehnică**

Vibrație maximă conform EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Lungimea cursei	32 mm
Denumirea producătorului	SSEP 1400 MVT
Tensiune de rețea	230 V
Putere absorbită	1400 W
Frecvență de rețea	50 Hz
Număr de curse	0 - 2800 min <sup>-1</sup>

Particularitate	Metabo Quick
Ambalaj	Geantă de transport
Sistem antivibrații	da
Greutate	4,6 kg
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Ferăstrău