


**Capete de frezat la 90° MECH17, cu alezaj, Ø D / Zef: 80/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227655 80/6
GTIN	4960664579297
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile crestate pentru forțe de tăiere și vibrații reduse. Prin comparație, sunt posibile lățimi de așchiere mari  $a_e$  la aceeași adâncime de tăiere  $a_p$ . Productivitate ridicată chiar și la mașini cu randament scăzut.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	85 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	59 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	BD.. 1704
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229709 (T15; 3,5 Nm)
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	6
Ø tăișului $D_c$	80 mm
Număr plăcuțe amovibile	24

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	nu
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229709
--------------------	--------