



Polizor drept Acumulator, Tip: M18FDGRB



Date comandă

Numărul de comandă	077280 M18FDGRB
GTIN	4058546412395
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor drept puternic, cu acumulator de 18 V/5,0 Ah, cu motor POWERSTATE™ fără perii.

- **REDLINK PLUS™ Sistem electronic cu protecție digitală la suprasarcină pentru o putere mai mare.**
- **REDLITHIUM-ION™ Acumulator cu monitorizarea celulelor individuale.**
- **Suport universal pentru toate accesoriile de 6 și 8 mm prezente în mod curent pe piață.**
- **Design foarte subțire, pentru un confort sporit al utilizatorului.**
- **Grilajele de protecție împotriva prafului protejează motorul împotriva prafului și îi măresc durabilitatea.**
- **Gât al axului cu accesoriu de cauciuc, pentru un plus de confort al utilizatorului.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**

Livrare:

Inclusiv încărcător, bucușă elastică 6 mm, bucușă elastică 8 mm, cheie fixă SW 15 / SW 17, 2 × grilaj de protecție împotriva prafului, cutie HD.

Notă:

Începând de la Cod 073811 găsiți acumuloare de schimb și accesorii.

Frezele de șlefuire recomandate sunt prezentate începând cu Codul 540200. Pietrele de șlefuire recomandate sunt prezentate începând cu Codul 550600. Pietrele de polizare recomandate sunt prezentate începând cu Codul 551850.

Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Greutate	2 kg
Ø maxim al buçșei elastice	6 - 8 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Interval de turație	27000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ø maxim al discurilor	50 mm
Greutate cu acumulator	2 kg
Număr de acumuloare incluse	1
Capacitate acumulator	5 Ah
Denumirea producătorului	M18 FDGRB
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Tip produs	Polizor drept