

**CNMG 120404, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	250102 CCX
GTIN	4960664900602
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CNMG 120404 CCX Categorie: CCX  
Sfărâmtător de așchii: PP  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 210 - 450 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Metalceramice
Numărul de schimbări / tășuri	4
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	210 - 450 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmtător de așchii	PP

Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CCX
Avans $f$	0,05 - 0,35 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire