

**WNMG 080408, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	252014 CCX
GTIN	4960664901159
Clasa articolului	25E

**Descriere**

WNMG 080408 CCX Categorie: CCX

Sfârâmător de aşchii: PP

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,35 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 210 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Sfârâmător de aşchii	PP
Materialul sculei	Metalceramice
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	210 - 450 m/min
Strat de acoperire	acoperit

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,35 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Categorie	CCX
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire