

**DC.T 11T302, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 CCX
GTIN	4960664911578
Clasa articolului	25E

Descriere**Descriere tehnică**

Sfârâmător de așchii	PP
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT11T302
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	continuuă
Materialul sculei	Metalceramice
Toleranță	M
Categorie	CCX
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,05 - 0,3 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 370 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire