

**VBMT 110304, Categorie: CCX****Date comandă**

Numărul de comandă	261174 CCX
GTIN	4960664912124
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărământor de așchii	PP
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	CCX
Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1 mm
Avans $f$	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	140 - 300 m/min

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire