

**DNMG 150608, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	250797 CA315
GTIN	4960664799053
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Materialul sculei	carbură
Aplicația principală	K
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Sfărâmător de așchii	KG
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CA315
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot

Adâncime de tăiere a_p

0,5 - 3,6 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire