

**CNMG 120412, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	250214 CA315
GTIN	4960664798483
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Materialul sculei	Carbură
Categorie	CA315
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	K
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Sfărâmător de aşchii	KG
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire