


**WN.G 080404, Categorie: CA315**

**Date comandă**

Numărul de comandă	252112 CA315
GTIN	4960664800179
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Sfărâmător de așchii	KG
Categorie	CA315
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tăișuri	6
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	K

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 350 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire