

**WN.G 080408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	252114 CA315
GTIN	4960664800186
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Categorie	CA315
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 4 mm
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	K
Sfârșământor de așchii	KG
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 350 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire