

**TNMG 160408, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	251583 CA315
GTIN	4960664799732
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	CA315
Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	K
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3,6 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 350 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Sfărâmător de așchii

KG

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire