

**CCMT 060204, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260192 CA315
GTIN	4960664798179
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmbător de așchii	GK
Strat de acoperire	acoperit
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	K
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 230 m/min
Toleranță	M
Categorie	CA315
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot

Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire