

**CC.T 09T304, Categorie: CA315****Date comandă**

Numărul de comandă	260196 CA315
GTIN	4960664798186
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de aşchii	GK
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	K
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 3 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 230 m/min
Rază la colț	0,4 mm

Categorie	CA315
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire