


**CCGT 060201, Categorie: PR1725**

**Date comandă**

Numărul de comandă	260090 PR1725
GTIN	4960664923335
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Aplicație secundară	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060201
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	G

Sfârâmător de așchii	MFP-SKS
Rază la colț	0,1 mm
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Categorie	PR1725
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire