

**CC.T 09T304, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 PR1725
GTIN	4960664923380
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 PR1725 Categorie: PR1725
Sfârâmător de așchii: MFP-SKS
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Toleranță	G
Categorie	PR1725
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Strat de acoperire	acoperit
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	MFP-SKS
Aplicație secundară	P

Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Aplicația principală	M
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire