

**CCMT 060202 Wiper, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260093 PR1725
GTIN	4960664890590
Clasa articolului	25E

**Descriere**

CCMT 060202 Wiper PR1725 Categorie: PR1725  
Sfârâmător de aşchii: WP  
Toleranță: M  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 60 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Sfârâmător de aşchii	WP
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Categorie	PR1725
Avans $f$	0,03 - 0,2 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 200 m/min
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicație secundară	P
Strat de acoperire	acoperit
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire