

**CC.T 09T302, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260096 PR1725
GTIN	4960664923373
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T302 PR1725 Categorie: PR1725

Sfârâmător de aşchii: MFP-SKS

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min**Descriere tehnică**

Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Aplicație secundară	P
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	PR1725
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Aplicația principală	M
Toleranță	G
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Sfărâmatore de așchii	MFP-SKS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire