

**DCMX 070204 Wiper, Categorie: PR1725****Date comandă**

Numărul de comandă	260383 PR1725
GTIN	4960664892044
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMX 070204 Wiper PR1725 Categorie: PR1725
Sfârâmător de aşchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 60 - 200 m/min

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Viteză de aşchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 m/min
Toleranță	M

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Numărul de schimbări / tășuri	2
Sfărâmător de așchii	WP
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicația principală	M
Aplicație secundară	P
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR1725
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire