

**CCMT 060202 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260093 CA025P
GTIN	4960664877997
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 060202 Wiper CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de așchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmător de așchii	WP
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm

Strat de acoperire	acoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Categorie	CA025P
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire