

**CC.T 09T304, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260097 CA025P
GTIN	4960664878208
Clasa articolului	25E

Descriere

CC.T 09T304 CA025P Categorie: CA025P

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Categorie	CA025P
Sfârâmător de așchii	HQ

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T304
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire