


CCMT 060204 Wiper, Categorie: CA025P

Date comandă

Numărul de comandă	260094 CA025P
GTIN	4960664878000
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 060204 Wiper CA025P Categorie: CA025P
 Sfărâmător de așchii: WP
 Toleranță: M
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	WP
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060204

Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire