

**CCMT 060202, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260190 CA025P
GTIN	4960664878109
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	GK
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 060202
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Strat de acoperire	acoperit
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire