

**DCMX 070204 Wiper, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260383 CA025P
GTIN	4960664878451
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMX 070204 Wiper CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de aşchii: WP
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm
Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Materialul sculei	carbură
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 070204

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de așchii	WP
Categorie	CA025P
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a _p	0,5 - 1,5 mm
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire