

**CCMT 120412, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260206 CA025P
GTIN	4960664878161
Clasa articolului	25E

Descriere

CCMT 120412 CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de așchii: GK
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	GK
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Categorie	CA025P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	2

Rază la colț	1,2 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 120412
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire