

**DC.T 11T302, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260385 CA025P
GTIN	4960664878680
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	CA025P
Toleranță	M
Sfărâmător de așchii	HQ
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Materialul sculei	carbură

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire