

**DCMT 070208, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	260486 CA025P
GTIN	4960664878611
Clasa articolului	25E

Descriere

DCMT 070208 CA025P Categorie: CA025P
Sfârâmător de așchii: GK
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 3 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 330 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Toleranță	M
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 330 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT070208
Categorie	CA025P
Rază la colț	0,8 mm

Sfârâmător de așchii	GK
Strat de acoperire	acoperit
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire