

**VBMT 110308, Categorie: CA025P****Date comandă**

Numărul de comandă	261176 CA025P
GTIN	4960664879489
Clasa articolului	25E

**Descriere**

VBMT 110308 CA025P Categorie: CA025P  
Sfârâmător de aşchii: HQ  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avans  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 80 - 330 m/min

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	CA025P
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Sfârâmător de aşchii	HQ
Materialul sculei	Carbură
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 330 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	P
Strat de acoperire	acoperit
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110308
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire