

**TNMG 160408, Categorie: PDL010****Date comandă**

Numărul de comandă	251583 PDL010
GTIN	4960664848645
Clasa articolului	25E

Descriere

TNMG 160408 PDL010 Categorie: PDL010
Sfârâmător de aşchii: AH
Adâncime de tăiere a_p : 1 - 3,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Categorie	PDL010
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	1 - 3,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Sfârâmător de aşchii	AH
Rază la colț	0,8 mm

Aplicația principală	N
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	6
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire