

metabo**Ferăstrău circular metalic cu acumulator, fără acumulator, Tip: MKS18LTX58****Date comandă**

Numărul de comandă	078188 MKS18LTX58
GTIN	4061792005570
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Ferăstrău circular metalic puternic cu acumulator, cu capcană de așchii pentru tăierea la rece a metalelor. Compatibil cu șinele de ghidare.

- **Frână de avans pentru siguranță maximă datorită opritorului rapid al pânzei de ferăstrău (< 1 sec.).**
- **Tăiere rapidă și precisă a țevilor, profilelor, conductelor, grilelor metalice și a foilor. Fără scântei și bavuri.**
- **Cu capcană de așchii pentru un mediu de lucru curat.**
- **Ferăstrău robust cu husă de protecție din aluminiu turnat sub presiune și placă de bază din oțel inoxidabil.**
- **Design ușor și compact, ergonomic.**
- **Fereastră de vizualizare în apărătoarea de protecție pentru tăiere precisă.**
- **Reglare a adâncimii de tăiere fără trepte și fără unelte în funcție de scala de mm și inch.**
- **Schimbarea confortabilă a pânzei de ferăstrău datorită blocării axului.**
- **Tăieturi drepte precise ale grilelor metalice, profilelor de oțel și tablă prin șine de ghidare (accesorii).**

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.

Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Fără acumulator și încărcător, inclusiv lamă de multifuncțional din carbură pentru metal (40 dinți), opritor paralel, cheie hexagonală și adaptor pentru șina de ghidare.

Notă:

Găsiți acumulatori și încărcătoare compatibile la Cod 073870 – 073890.

Descriere tehnică

Ø găurii pânzei de ferăstrău	20 mm
Denumirea producătorului	MKS 18 LTX 58
Greutate cu acumulator	3,7 kg
Adâncimea maximă de tăiere 90°	58 mm
Ø pânză de ferăstrău	165 mm
Greutate fără acumulator	2,8 kg
Tensiunea acumulatorului	18 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Număr de acumulatoare incluse	0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Ferăstrău