

melabo**Polizor universal cu bandă combinat 230 V, Tip: BS200P****Date comandă**

Numărul de comandă	077550 BS200P
GTIN	4061792226050
Clasa articolului	03D

Descriere**Execuție:**

Polizor dublu de banc pentru șlefuire, ascuțire, debavurare și, în cazul în care se utilizează o perie de sârmă de oțel, de asemenea, pentru îndepărtarea ruginii oțelului și metalelor. Lumina LED integrată luminează în mod optim zona de lucru. Funcționarea silențioasă maximă și durata lungă de viață a discurilor devin posibile datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.

• Suporturi de piese care pot fi reglate fără scule.

Polizorul universal cu bandă combinat cu bandă de șlefuire și disc de polizare este ideal pentru prelucrarea lemnului și metalului.

- **Braț de șlefuire cu bandă mare, care poate fi înclinat continuu cu 90° pentru două lungimi comune ale benzii de șlefuire.**
- **Reglarea înclinării fără instrumente a brațului de șlefuire cu bandă.**
- **Racord de aspirare pe brațul de șlefuire cu bandă, potrivit pentru manșoanele de conectare comune.**
- **Potrivit pentru utilizarea perii rotunde din sârmă de oțel pentru îndepărtarea ruginii.**
- **Lumină LED integrată pentru iluminarea optimă a zonei de lucru.**
- **Lucru flexibil pe suprafața mare de șlefuire sau, alternativ, pe rotunjirea brațului de șlefuire cu bandă.**
- **Racord de aspirare pe brațul de șlefuire cu bandă, potrivit pentru manșoanele de conectare comune.**
- **Roată de antrenare din cauciuc în brațul de șlefuire cu bandă, cu caneluri pentru disiparea rapidă a căldurii.**
- **Înlocuirea rapidă, fără unelte, a benzii de șlefuire după deschiderea capacului.**

- **Funcționare silențioasă maximă și durată lungă de viață a discurilor datorită flanșei de fixare de înaltă calitate.**

Livrare:

Include discuri de șlefuire din corindon normal 60 N, bandă cu pânză K 60, sticle de protecție împotriva scânteilor, suport de piese și chei hexagonale.

Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 și Cod 568733.

Descriere tehnică

Putere absorbită	600 W
Greutate	16,9 kg
Denumirea producătorului	BS 200 Plus
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Turație maximă	2980 min ⁻¹
Lungimea cablului	1,8 m
Lungimea benzii de șlefuit	1000 mm
Lungimea benzii de șlefuit	1020 mm
Lățime bandă de șlefuit	50 mm
Ø discului de rectificat D	200 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	32 mm
Lățimea discului de șlefuit T	25 mm
Putere nominală	230 V
Tip produs	Polizor cu bandă