



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 200kg



Date comandă

Numărul de comandă

382001 200

GTIN

Clasa articolului

38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Descriere tehnică

Capacitate portantă maximă rotundă

100 kg

Dimensiune F

133 mm

Dimensiune D

79 mm

Dimensiune E

63 mm

Dimensiune C

79 mm

Capacitate portantă maximă

200 kg

Lungime maximă plană	1500 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Dimensiune B	160 mm
Dimensiune A	110 mm
Ø maxim rotund	300 mm
Greutate	4,5 kg
Grosime minimă a peretelui materialului neted	20 mm
Dimensiune G	35 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor