



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 300kg



Date comandă

Numărul de comandă

382001 300

GTIN

Clasa articolului

38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Descriere tehnică

Greutate

7,5 kg

Ø maxim rotund

300 mm

Dimensiune D

79 mm

Capacitate portantă maximă rotundă

150 kg

Capacitate portantă maximă

300 kg

Grosime minimă a peretelui materialului neted

20 mm

Dimensiune C	79 mm
Dimensiune B	210 mm
Dimensiune G	35 mm
Dimensiune F	135 mm
Dimensiune A	165 mm
Lungime maximă plană	1500 mm
Dimensiune E	63 mm
Grosime minimă a peretelui materialului rotund	10 mm
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor