



Magnet ridicare sarcină MaxX, Sarcină portantă maximă (plan): 600kg



Date comandă

Numărul de comandă

382001 600

GTIN

Clasa articolului

38D

Descriere

Execuție:

Formă compactă și robustă cu magneți permanenți din neodim. Pe baza principiului „coroanei neutre”, sunt prevenite dispersiile magnetice și sunt împiedicate forțele de atracție nedorite față de încărcăturile limitrofe. Datorită corpului de bază confecționat dintr-un singur bloc, fără cordoane de sudură, este garantată o performanță constantă. Un dispozitiv de blocare blochează pârghia și împiedică o desprindere accidentală a sarcinii. Forță certificată de desprindere.

Aplicație:

Manevrare și transport rapide și simple a materialelor plate și rotunde, cu singuranță triplă.

Descriere tehnică

Grosime minimă a peretelui materialului rotund

15 mm

Dimensiune E

88 mm

Ø maxim rotund

400 mm

Capacitate portantă maximă

600 kg

Dimensiune D

101 mm

Lungime maximă plană

2000 mm

Dimensiune A	234 mm
Grosime minimă a peretelui materialului neted	25 mm
Dimensiune G	52 mm
Dimensiune B	285 mm
Capacitate portantă maximă rotundă	250 kg
Dimensiune F	176 mm
Dimensiune C	106 mm
Greutate	18 kg
Tip produs	Magnet de ridicare a sarcinilor