

melabo
Încărcător cu acumulator, Tip: ASC55

Date comandă

Numărul de comandă	073890 ASC55
GTIN	4007430215833
Clasa articolului	03D

Descriere
Execuție:

Încărcător pentru seturile de acumulatori cu scaun glisant din toate clasele de tensiune (12 - 36 V). Tehnologie patentată de încărcare „AIR COOLED” pentru timpi de încărcare scurți prin răcirea acumulatorului în timpul încărcării. Încărcător universal cu o putere de ieșire de 55 Watt.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumuloarelor – acum și independent de producător.

Toate aparatele de 18 V și seturile de acumulatori de la partenerii CAS sunt 100% compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la „Cordless Alliance System”.

Descriere tehnică

Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip CAS 18 V
Tensiune nominală	12 V
Tensiune nominală	18 V
Tensiune nominală	36 V
Număr maxim de locuri de încărcare	1
Tip produs	Încărcător

