

**Ciocan combinat, Ø cap ciocan: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754890 32
GTIN	4016134010293
Clasa articolului	73V

Descriere**Execuție:**

Ciocan combinat de lăcătușerie și cu cap moale, cu părți laterale prevăzute suplimentar cu suprafețe rectificatice de lovire, pentru lucrul în spații închise. Cap din oțel îmbunătățit, cu un cap atașabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

Piese de schimb:

Insertie din nylon Cod 754895.

Descriere tehnică

Materialul cozii	Fibră de sticlă
Lungimea totală	320 mm
Serie	Ultratec DUO
Utilizare material	Nailon, alb
Ø cap ciocan	32 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	108 mm
Dimensiunile capului ciocanului	31×31 mm
Greutate	0,53 kg
Fără recul	nu
Tip produs	Ciocan

Accesorii

Cap atașabil de schimb din nylon Ø cap ciocan 32 mm

754895 32