

**Ciocan combinat, Ø cap ciocan: 35mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754890 35
GTIN	4016134010309
Clasa articolului	73V

**Descriere****Execuție:**

**Ciocan combinat de lăcătușerie și cu cap moale**, cu părți laterale prevăzute suplimentar cu suprafețe rectificade de lovire, pentru lucrul în spații închise. Cap din oțel îmbunătățit, cu un cap atașabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

**Piese de schimb:**

Insertie din nylon Cod 754895.

**Descriere tehnică**

Materialul cozii	Fibră de sticlă
Lungimea totală	324 mm
Lungimea cap cu capete atașabile	114 mm
Serie	Ultratec DUO
Dimensiunile capului ciocanului	34x34 mm
Greutate	0,66 kg
Carcasă materiale	Oțel de îmbunătățire, călit prin inducție
Utilizare material	Nailon, alb, dur (pe o parte)
Ø cap ciocan	35 mm
Fără recul	nu

Tip produs

Ciocan

**Accesorii**

Cap atașabil de schimb din nylon Ø cap ciocan 35 mm

754895 35