

**Ciocan combinat, Ø cap ciocan: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	754890 40
GTIN	4016134010316
Clasa articolului	73V

**Descriere****Execuție:**

**Ciocan combinat de lăcătușerie și cu cap moale**, cu părți laterale prevăzute suplimentar cu suprafețe rectificade de lovire, pentru lucrul în spații închise. Cap din oțel îmbunătățit, cu un cap atașabil moale schimbabil din nylon rezistent la uzură - duritate Shore cca 68D. Cu coadă „Ultratec” din fibră de sticlă, incasabilă.

**Piese de schimb:**

Insertie din nylon Cod 754895.

**Descriere tehnică**

Dimensiunile capului ciocanului	38x38 mm
Materialul cozii	Fibră de sticlă
Lungimea cap cu capete atașabile	124 mm
Serie	Ultratec DUO
Greutate	1 kg
Utilizare material	Nailon, alb, dur (pe o parte)
Carcasă materiale	Oțel de îmbunătățire, călit prin inducție
Lungimea totală	357 mm
Ø cap ciocan	40 mm
Fără recul	nu

Tip produs

Ciocan

**Accesorii**

Cap atașabil de schimb din nylon Ø cap ciocan 40 mm

754895 40