



## Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 3



### Date comandă

Numărul de comandă	082000 3
GTIN	4250004100480
Clasa articolului	04S

### Descriere

#### Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.

- **5 moduri de ultrasunete.**
- **Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.**
- **Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras**

Această versiune nu are un robinet de închidere în partea din spate a dispozitivului.

#### Livrare:

Fără coș.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la codul 082101 (Elmasonic Select), codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

## Descriere tehnică

Denumirea producătorului	Select 30
Înălțime cuvă de curățare	95 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lungime coș de utilizare	195 mm
Lungime dispozitiv	305 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățime dispozitiv	170 mm
Lățimea coșului de utilizare	105 mm
Putere de încălzire	200 W
Greutate	3,6 kg
Putere maximă ultrasunete	480 W
Volum	2,7 l
volum de lucru recomandat	1,6 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

## Accesorii

Coș de utilizareSelect 3	082101 3
--------------------------	----------