



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	082000 6
GTIN	4250004100503
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.

- **5 moduri de ultrasunete.**
- **Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.**
- **Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras**

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la codul 082101 (Elmasonic Select), codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Lățimea coșului de utilizare	115 mm
Lungime dispozitiv	370 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Înălțime cuvă de curățare	145 mm
Putere maximă ultrasunete	600 W
Putere de încălzire	400 W
Greutate	5,2 kg
Denumirea producătorului	Select 60
Lățime dispozitiv	210 mm
Lungime coș de utilizare	255 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Volum	5,9 l
volum de lucru recomandat	4,3 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare Select 6	082101 6
---------------------------	----------