



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 30



Date comandă

Numărul de comandă	082000 30
GTIN	4250004100565
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.

- **5 moduri de ultrasunete.**
- **Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.**
- **Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras**

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la codul 082101 (Elmasonic Select), codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Putere de încălzire	1200 W
Denumirea producătorului	Select 300
Lățime dispozitiv	360 mm
Lungime dispozitiv	575 mm
Înălțime cuvă de curățare	195 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Lungime coș de utilizare	455 mm
Putere maximă ultrasunete	1200 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Greutate	12,2 kg
Lățimea coșului de utilizare	250 mm
Volum	27,5 l
volum de lucru recomandat	22 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare Select 30	082101 30
----------------------------	-----------