



## Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic Select, Tip: 50



### Date comandă

Numărul de comandă	082000 50
GTIN	4250004100572
Clasa articolului	04S

### Descriere

#### Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Performante și individuale - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Select.

- **5 moduri de ultrasunete.**
- **Capacitatea de a salva 4 programe individuale de curățare.**
- **Afișaj clar cu afișarea tuturor parametrilor de curățare relevanți.**
- **Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.**
- **Tub din oțel inoxidabil tras**

#### Livrare:

Fără coș.

#### Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la codul 082101 (Elmasonic Select), codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

## Descriere tehnică

Lățime dispozitiv	425 mm
Înălțime cuvă de curățare	290 mm
Greutate	30,4 kg
Tensiune nominală	220 - 240 V
Putere de încălzire	1600 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățimea coșului de utilizare	300 mm
Denumirea producătorului	Select 500
Lungime dispozitiv	775 mm
Lungime coș de utilizare	460 mm
Putere maximă ultrasunete	2160 W
Volum	49,7 l
volum de lucru recomandat	40,3 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

## Accesorii

Coș de utilizare Select 50	082101 50
----------------------------	-----------