



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic xtra TT, Tip: 20



Date comandă

Numărul de comandă	082001 20
GTIN	4250004100312
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra TT pentru utilizare intensă.

- **Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice comutabile.**
- **Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.**
- **Avertizare vizuală privind temperatura limită pentru a proteja piesele sensibile.**
- **Reglaj individual pentru oră și temperatură.**
- **Panou de operare clar, rezistent la stropire.**

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la Codul 082101 (Elmasonic Select), Codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și Codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	xtra TT 200H
Putere de încălzire	300 W
Tensiune nominală	220 - 240 V
Putere maximă ultrasunete	1200 W
Lungime dispozitiv	420 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Lățime dispozitiv	390 mm
Înălțime cuvă de curățare	200 mm
Greutate	13 kg
Lungime coș de utilizare	280 mm
Lățimea coșului de utilizare	250 mm
Volum	18 l
volum de lucru recomandat	13 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare xtra TT 20	082104 20
-----------------------------	-----------