



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic xtra TT, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	082001 3
GTIN	4250004100282
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Curățare cu ultrasunete puternică a seriei Elmasonic xtra TT pentru utilizare intensă.

- **Mai mult efect cu ultrasunete datorită funcției dinamice comutabile.**
- **Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.**
- **Avertizare vizuală privind temperatura limită pentru a proteja piesele sensibile.**
- **Reglaj individual pentru oră și temperatură.**
- **Panou de operare clar, rezistent la stropire.**

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la Codul 082101 (Elmasonic Select), Codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și Codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere de încălzire	140 W
Lățimea coșului de utilizare	112 mm
Putere maximă ultrasunete	400 W
Lungime dispozitiv	360 mm
Denumirea producătorului	xtra TT 30H
Tensiune nominală	220 - 240 V
Înălțime cuvă de curățare	100 mm
Lățime dispozitiv	230 mm
Lungime coș de utilizare	196 mm
Greutate	6 kg
Volum	3 l
volum de lucru recomandat	2 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare extra TT 3	082104 3
-----------------------------	----------