



Aparat de curățat cu ultrasunete Elmasonic xtra ST, Tip: 50



Date comandă

Numărul de comandă	082002 50
GTIN	4250004100336
Clasa articolului	04S

Descriere

Execuție:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curățare special, puternic în funcție de murdărie și substanța activă. Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Elmasonic xtra ST este aparatul cu ultrasunete pentru îndepărtarea celor mai puternice murdării și este adecvat pentru cele mai exigente solicitări în domeniul curățării industriale.

- **2 frecvențe ultrasonice selectabile (25 kHz pentru cea mai persistentă murdărie și 45 kHz pentru curățare delicată).**
- **Funcție de baleiere integrată pentru o distribuție uniformă a sunetului în baia de curățare.**
- **Funcția puls care poate fi cuplată crește puterea de vârf cu ultrasunete.**
- **Funcție dinamică (puterea ultrasunetelor poate fi mărită temporar cu până la 20%).**
- **Vană robustă, sudată din oțel inoxidabil.**

Livrare:

Fără coș.

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele. Coșul corespunzător poate fi găsit la Codul 082101 (Elmasonic Select), Codul 081204 (Elmasonic xtra TT) și Codul 081203 (Elmasonic xtra ST). Soluție

de curățare pentru ultrasunete și substanță de protecție contra coroziunii pot fi găsite la 088015 – 088019.

Capace de protecție fonică adecvate, găsiți la Codul 082105. Alte accesorii sunt disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Putere maximă ultrasunete	2400 W
Lungime dispozitiv	655 mm
Tensiune nominală	220 - 240 V
Putere de încălzire	1400 W
Lățime dispozitiv	555 mm
Denumirea producătorului	xtra ST 500H
Lungime coș de utilizare	255 mm
Greutate	45 kg
Înălțime cuvă de curățare	480 mm
Lățimea coșului de utilizare	230 mm
Volum	48,7 l
volum de lucru recomandat	42 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Coș de utilizare extra ST 50	082103 50
Capac izolație fonică extra ST 50	082105 50